




INSTRUCTIES IN
MEERDERE TALEN
BESCHIKBAAR




4049657039021


ARTIKEL: 1701673
GTIN-nummer: 4049657039021

CWS Hygiene België nv
Berchemstationstraat 78
2600 Berchem
www.clearplus.be
Email: clearplus.be@cws.com

INBEGREPEN IN DE LEVERING




GEWICHT: 0,9 KG




MIN:
≥ 10KG

VEREISTE GEREEDSCHAPPEN




1




MARKEER DE
POSITIE VAN
MONTAGEGATEN
OM IN DE MUUR TE
BOREN.

2




BOOR DE
GEMARKEERDE
GATEN.

3



VOORZIE EEN
MUURPLUG IN ELK
GEBOORD GAT.

4




HOUD DE DISPENSER
AAN DE MUUR EN
SCHROEF VAST.

DE DISPENSER KAN OOK
OP EEN TAFEL
GEMONTEERD WORDEN.


MONTAGE-INSTRUCTIES

5



(A) TIL DE ZAAG OP,
(B) HAAL DE ROLHOUDER
ERUIT.


6




(C) PLAATS DE
PAPIERROL TUSSEN
DE ADAPTERS,

(D) ZET DE ROL VAST
MET DE ADAPTERS.

7



LAAT DE ZAAG ZAKKEN.



4 STUKS



4 STUKS



4 STUKS

ARTIKEL: 1701673

CWS Hygiene België nv
Berchemstadionstraat 78
2600 Berchem
www.clearplus.be
Email: clearplus.be@cws.com

AANBEVOLEN VERBRUIKSARTIKELN

CLEAR+ INDUSTRIE PAPIERROL WIT OF BLAUW

REINIGINGSINSTRUCTIES

GEbruik uitsluitend milde reinigingsmiddelen en zachte doeken om de dispenser schoon te maken. Schurende reinigingsmiddelen of harde borstels kunnen het oppervlak beschadigen en de functionaliteit verslechteren.

VERWIJDERING

VOER DE DISPENSER OP EEN MILIEUVRIENDELIJKE MANIER AF AAN HET EINDE VAN DE LEVENSDUUR.

VOLG DE LOKALE REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR HET AFVOEREN VAN PLASTIC COMPONENTEN. SOMMIGE GEMEENSCHAPPEN HEBBEN AANGEWEZEN INZAMELPUNTEN OF RECYCLINGPROGRAMMA'S VOOR DEZE MATERIALEN. INDIEN U NIET ZEKER WEET HOE DE DISPENSER AFGEVOERD MOET WORDEN OF INDIEN U MEER INFORMATIE NODIG HEBT, NEEM DAN CONTACT OP MET DE FABRIKANT VOOR HULP.

PROBLEEMOPLOSSING

STORING	OPLOSSINGEN
DE INDUSTRIE-ROL PAST NIET GOED IN DE HOUDER.	+ DE MAXIMALE DIAMETER VAN DE INDUSTRIE PAPIERROL IS 350 MM. ZORG ERVOOR DAT DE MAAT VAN DE ROL BINNEN DEZE SPECIFICATIE VALT. + DE MAXIMALE BREEDTE VAN DE PAPIERROL IS 340 MM. ZORG ERVOOR DAT DE MAAT BINNEN DE SPECIFICATIES VALT. + ZORG ERVOOR DAT DE KERN VAN HET INDUSTRIEROLPAPIER GROTER IS DAN DE ROLHOUDER VAN DE DISPENSER.
HET PAPIER IS MOEILIK ERUIT TE TREKKEN.	+ DE PAPIERROL VOLDOET NIET AAN DE VEREISTE SPECIFICATIES EN ZIT TE STRAK OP DE KERN. GEbruik EEN PAPIERROL DIE VOLDOET AAN DE OPGEGEVEN AFMETINGEN.